

ARA DİNLENDİRME MAKİNASI INTERMEDIATE PROOFER



MADM

TR

Bu makine oluşturulan mükemmel senkronlama sayesinde kullanıcıya sağ ve sol çıkış alması sağlanmış böylece daha rahat bir çalışma ortamı sunulmuştur. Dinlendirme makinasında kolayca temizleme imkanı sağlayan hijyenik plastik taslar kullanılmıştır. Hamurun izlenebilmesi için makinanın bazı bölümleri şeffaf malzeme ile kaplanmıştır. Kumanda panosunda elektriksel hatalara karşı koruma önlemleri alınmıştır

EN

By means of excellent synchronization in this machine, it is possible to get dough pieces from right or left outlets and therefore, a more comfortable working place is achieved. In the proofer, hygienic plastic bowls which allows easy cleaning, are used. Some parts of the machine are covered by transparent material in order to observe the dough. The control panel is protected against electrical errors such as missing phases or wrong connections



MODEL/MODEL	BİRİM UNIT	MADM 154	MADM 238
TAS SAYISI / NUMBER OF BOWLS	ADET / SAAT	154	238
DİNLENDİRME ARALIĞI / DOUGH PROOFING RANGE	gr	100-1500	100-1500
DİNLENDİRME SÜRESİ / DOUGH PROOFING TIME	dk	4,5	4,5
KAPASİTE / CAPACITY	ADET / SAAT	1800-2000	1800-2000
GENİŞLİK / WIDTH (W)	mm	1600	1600
UZUNLUK / LENGTH (L)	mm	1350	1950
YÜKSEKLİK / HEIGHT (H)	mm	2150	2000
HAMUR GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ / HEIGHT OF DOUGH ENTRANCE (H1)	mm	900	900
HAMUR ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ / HEIGHT OF DOUGH EXIT (H2)	mm	1170	1170
ELEKTRİK GÜCÜ / ELECTRICAL POWER	KW	0,37	0,37
MAKİNA AĞIRLIĞI / WEIGHT OF THE MACHINE	kg	500	600